

## TESTATA PER CARTUCCE PC50S / PC110S / PC110X

Testata per cartucce PC50S/PC110S e PC110X. Valvola di risciacquo a cursore, by-pass regolabile su 4 posizioni (0-1-2-3).



### Caratteristiche funzionali

- La valvola di risciacquo a cursore è necessaria alla corretta attivazione delle resine e di sfio aria.
- By-pass (meccanismo di miscelazione) regolabile nelle posizioni 0-1-2-3 in funzione della qualità dell'acqua da trattare. Le indicazioni di massima per il settaggio del by-pass sono: Posizione 0: con altissima durezza dell'acqua (durezza carbonatica KH ? 22°dH) e il 100% dell'acqua filtrata; Posizione 3: con acqua dolce (durezza carbonatica KH ? 7°dH) e il 70% di acqua filtrata; Posizione 1 e 2 nei casi intermedi.

### Dati tecnici

<i>Peso netto</i>	4 kg	<i>Peso lordo</i>	5 kg
<i>Dimensioni</i>	15x15x50 cm	<i>Imballo</i>	18x18x55 cm